



# LuxSpace Pro

## DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2

LuxSpace Pro, 8.5 W, 920 lm, 3000 K, Salida fija

Philips LuxSpace Pro se basa en la reputación de la familia LuxSpace por su excelente rendimiento, uso de energía extremadamente bajo, alto confort visual y diseño de apariencia. Esta próxima generación de downlights LED confiables viene en un diseño elegante con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor profundidad del reflector para resaltar los detalles más pequeños. LuxSpace Pro es también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta downlight LED de bajo consumo viene disponible en una amplia gama de configuraciones de 450 a 8000 lúmenes, de 3 a 8 pulgadas, con variantes fijas, regulables o Interact Ready para elegir. Esto convierte a LuxSpace Pro en la solución perfecta para “mezclar y combinar” para aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes ambientes de iluminación, con una apariencia y sensación de luminaria cohesiva.

### Datos del producto

Información general		Clasificación de brillo unificada CEN	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		Not applicable
Etiqueta de Servicio	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Nivel	Especificación	Voltaje de entrada	220-240 V
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Flujo luminoso	920 lm	Corriente de irrupción	20 A
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Tiempo de irrupción	50 ms
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	108 lm/W	Consumo de energía	8,5 W
Índice de producción de color (IRC)	90	Factor de potencia (fracción)	0.95
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	120
Tipo óptico	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
		Controles y atenuación	
		Regulable	No

## LuxSpace Pro

Interfaz de control	Salida fija
---------------------	-------------

### Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Difusor de polycarbonato
Peso neto (pieza)	0,210 kg

### Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2
Nombre del producto completo	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2
Código del pedido	911401589143
N.º de material (12NC)	911401589143
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

## Plano de dimensiones

