

PHILIPS

Lighting



# LuxSpace Pro

## DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2

LuxSpace Pro, 8.5 W, 990 lm, 4000 K, 固定輸出

飛利浦 LuxSpace Pro 承襲 LuxSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗、高視覺舒適度，以及吸引人的外觀設計。這款新一代可靠的 LED 筒燈採用優雅的設計，採用深凹式架構和增加的反射器深度，以突出最小的細節。LuxSpace Pro 也是多功能性的光輝典範。這款節能 LED 筒燈有多種配置可供選擇，從 450 到 8,000 流明、3 吋到 8 吋不等，可選擇固定、可調光或 Interact Ready 型號。這使得 LuxSpace Pro 成為完美的「混搭」解決方案，適用於需要不同照明氛圍的潛在廣泛和擴展應用，並具有統一的燈具外觀和感覺。

### 产品数据

一般資訊		耗電量	
照明 source 引擎類型	LED	耗電量	8.5 W
客戶服務標籤	是	功率因數 (比值)	0.95
價值階梯	規格	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	120
		保護等級 IEC	安全等級 II
照明技術		控制與調光	
光通量	990 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	固定輸出
光效 (額定) (標準)	116 lm/W		
演色性指數 (CRI)	90	機械與外罩	
光源色彩	940 中性白光	外殼材質	鋁合金
光學裝置類型	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈	光學罩材質	聚碳酸酯
統一眩光指數 CEN	Not applicable	外罩色彩	白色
		光學罩表面處理	霧面
運轉與電力		防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
輸入電壓	220-240 V	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
線路頻率	50 or 60 Hz	光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
湧入電流	20 A	淨重 (個)	0.210 kg
浪湧時間	50 ms		

# LuxSpace Pro

## 認證與應用

CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 °C 至 40 °C

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

## 產品資料

下訂產品名稱	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2
--------	----------------------------------

完整產品名稱	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2
訂單代碼	911401589243
材質 Nr. (12NC)	911401589243
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

