



LuxSpace Pro

DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2

LuxSpace Pro, 13.8 W, 1510 lm, 4000 K, Không dây

Philips LuxSpace Pro được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm LuxSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp, thư thái dễ chịu về thị giác và thiết kế kiểu dáng. Thế hệ đèn LED downlight đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến trúc âm trần, sâu, cùng độ sâu chóa phản xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. LuxSpace Pro cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đây là loại đèn LED downlight tiết kiệm năng lượng có nhiều cấu hình đa dạng từ 450 đến 8.000 lumen, 3 inch đến 8 inch, trong đó khách hàng có thể lựa chọn một trong các biến thể: có độ sáng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Nhờ đó, LuxSpace Pro là giải pháp "kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đa dạng, đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	
Loại nguồn sáng	LED	Not applicable	
Thế dịch vụ	Có		
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Quang thông	1510 lm	Điện áp đầu vào	220-240 V
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K	Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Hiệu suất phát quang định mức	109 lm/W	Dòng khởi động	4,9 A
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90	Thời gian khởi động	56 ms
Màu sắc nguồn sáng	940 trắng trung tính	Công suất	13,8 W
Loại chóa quang học	Chóa phản xạ kim loại có độ phản quang cao Chùm sáng trung bình 20 đến 40 độ	Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
		Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

LuxSpace Pro

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)

Giao diện điều khiển	Không dây
Độ mờ tối đa	1%

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,300 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
--------	----

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 40 °C
--	------------------

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2
Mã đơn hàng	911401590943
Số vật liệu (12NC)	911401590943
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

