



ActiStar Büyük, 83200 lm, 600 W, 757 soğuk beyaz, DALI, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Üstün performans, verimlilik ve bağlantı sunmak üzere tasarlanan ActiStar Large, geniş alan ve eğlence amaçlı spor aydınlatmasında yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu kapsamlı çözüm, hem basit hem de oldukça karmaşık uygulamaların taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ödünsüz Performans ve Kalite - Olağanüstü ışık kalitesi, düzgünlük ve görsel konfor sunarak güvenliği garanti altına alır ve uzun çalışma ömrüyle en yüksek aydınlatma performansı standartlarını karşılar. Gelişmiş Kontrol ve Bağlantı - Bina yönetim sistemlerine kusursuz bağlantı için entegre bir DALI sürücü kutusu içerir. D4i standardına uygunluğu, gelişmiş kablosuz kontrol ve IoT entegrasyonuna hazır olmasını sağlar. Üstün Enerji Verimliliği - Yüksek verimli LED'lerin akıllı kontrol yetenekleriyle bir araya gelmesi, enerji tüketiminde ve işletme maliyetlerinde önemli azalmalara yol açar. Hassas Optik Mühendisliği - Hedef alandaki ışığı en üst düzeye çıkaran (daha yüksek lüks seviyeleri ve düzgünlük) ve aynı zamanda saçılan ışığı ve

gökyüzü parlaklığına önemli ölçüde azaltarak minimum çevresel etki sağlayan birinci sınıf bir ışık kontrol sistemiyle donatılmıştır. Çok Yönlü Uygulamalar İçin Optimize Edildi - Sağlam, tek parça basınçlı döküm alüminyum gövde, dayanıklılık için tasarlanmıştır ve rüzgar yükünü en aza indirmek için esnek bağlama kanatlarına sahiptir, bu da onu spor tesisleri ve diğer zorlu kurulumlar için ideal hale getirir. Modüler ve Ölçeklenebilir Tasarım - Herhangi bir proje ölçeği için gereken tam ışık akısı ve kapsamı sağlamak üzere 1, 2 veya 3 LED modülüne ev sahipliği yapan çok yönlü yapılandırmalarda mevcuttur.

[WARNINGSSAFETY]

- Kimyasal maddelerin bulunduğu sanayi bölgeleri için uygun değildir. Yüzme havuzu, sahil şeridi gibi korozyona maruz kalan ortamlardaki uygulamalar için lütfen sipariş vermeden önce özel boyama konusunda yerel satış ekibine danışın. Ürün, sabit objelere monte edilmelidir.

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	83.200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	139 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz
Optik sistem türü	Asimetrik ışın açısı
Etkili projeksiyon alanı	0,14 m ²

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-400 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Ani akım süresi	4 ms
Güç Tüketimi	600 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişli 0,8 m kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	DALI
Kontrol arayüzü	DALI

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum dökme kalıp ADC1 - alaşım derecesi (EN AC-47100)
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	668 mm
Genel genişlik	260 mm
Genel yükseklik	375 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	375 x 260 x 668 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	17,450 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 °C ila 50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV
Tam ürün adı	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV
Sipariş kodu	911401601710
Malzeme No. (12NC)	911401601710
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

[DIMENSIONALDRAWING]

