



ActiStar

BVP631 LED898/757 700W DX10

ActiStar, 89800 lm, 700 W, 757 cool white, Keamanan kelas I

Philips ActiStar mewarisi dan mengembangkan keunggulan konsisten lampu sorot merek Philips ke tingkat kinerja baru untuk menerangi lapangan dan area olahraga rekreasi Anda dengan teknologi LED terbaik di kelasnya. Ini adalah solusi ideal baru untuk berbagai aplikasi pencahayaan, seperti lapangan olahraga rekreasi, halaman dan pelabuhan kontainer, apron dan area industri yang luas, jalan persimpangan, dll. ActiStar akan memberi energi pada fasilitas olahraga Anda dengan keseragaman dan dapat meningkatkan keamanan persimpangan jalan dengan memaksimalkan efisiensi. Desain yang dioptimalkan untuk retrofit 1:1 dalam ukuran kompak dengan bobot yang lebih rendah, pilihan optik yang luas, kualitas manufaktur yang tinggi. Ini dapat memberikan cahaya yang cukup dengan efikasi yang lebih tinggi, dan menggabungkan sumber cahaya LED terbaik di kelasnya, sistem optik modular, heat sink, dan driver ke dalam housing satu bagian yang memenuhi standar keselamatan yang diakui secara global. Heat sink yang dirancang dengan ketat menggabungkan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan yang sangat baik. Performa pencahayaan yang superior dan masa pakai yang lebih lama untuk mengaktifkan potensi Anda yang tak terbatas, ActiStar.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	128 lm/W
Tag servis	Ya	Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Teknologi Pencahayaan	LED	Warna sumber cahaya	757 cool white
Tangga penawaran	Spesifikasi	Area proyeksi efektif	0,4 m ²
Teknis Lampu		Tegangan Masuk	220-240 V
Flux Cahaya	89.800 lm	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K	Lonjakan arus	276 A

Konsumsi Daya	700 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	2
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	740 mm
Lebar keseluruhan	657 mm
Tinggi keseluruhan	89 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	89 x 657 x 740 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	27,000 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambient	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.3287, 0.3425
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP631 LED898/757 700W DX10
Nama lengkap produk	BVP631 LED898/757 700W DX10
Kode produk lengkap	692234198259000
Kode urutan	911401615708
No. Material (12NC)	911401615708
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6922341982590
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6922341982590

Dimensional drawing

