



ActiStar

BVP631 LED898/857 750W NB FP

ActiStar, 89800 lm, 750 W, 857 luz natural, DALI, Clase de seguridad I

Philips ActiStar hereda y desarrolla las ventajas constantes de los reflectores de la marca Philips a un nuevo nivel de rendimiento para iluminar áreas amplias y campos deportivos recreativos con la mejor tecnología LED de su clase. Es una nueva solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación, como canchas deportivas recreativas, patios de contenedores y puertos, plataformas y grandes áreas industriales, carreteras de enlace, etc. ActiStar energizará las instalaciones deportivas con uniformidad y podrá mejorar la seguridad de las carreteras de enlace, al maximizar la eficacia. Diseño optimizado para reequipamiento 1:1 en tamaño compacto con menor peso, amplia variedad de ópticas, alta calidad de fabricación. Puede proporcionar suficiente luz con mayor eficacia e incorpora la mejor fuente de luz LED de su clase, un sistema óptico modular, un disipador de calor y un controlador en una carcasa de una sola pieza que cumple con los estándares de seguridad reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor de riguroso diseño incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente fiabilidad. El rendimiento de iluminación superior y una mayor duración para activar su potencial infinito, ActiStar.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí
Lighting Technology	LED
Nivel	Especificación
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	89,800 lm

Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	119 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	857 luz natural
Área proyectada efectiva	0.4 m ²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	265 A
Consumo de energía	750 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1,5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	Sí
Interfaz de control	DALI

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	740 mm
Ancho total	657 mm
Altura total	89 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	89 x 657 x 740 mm
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de polycarbonato
Peso neto (pieza)	28.700 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	0.3287, 0.3425
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP631 LED898/857 750W NB FP
Nombre del producto completo	BVP631 LED898/857 750W NB FP
Full EOC	692234198260600
Código del pedido	911401616208
N.º de material (12NC)	911401616208
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6922341982606
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	6922341982606

Plano de dimensiones



