



ActiStar

BVP632 LED866/957 820W S6

ActiStar, 86600 lm, 820 W, 957 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...), Cấp an toàn I

Philips ActiStar kế thừa và phát triển các ưu điểm nhất quán của đèn pha thương hiệu Philips lên một cấp độ hiệu suất mới để chiếu sáng các khu vực và sân thể thao giải trí của bạn bằng công nghệ đèn LED tốt nhất trong phân khúc. Đây là giải pháp lý tưởng mới cho một loạt các ứng dụng chiếu sáng, như sân thể thao giải trí, bến cảng và bãi container, sân đỗ và các khu công nghiệp lớn, giao lộ, v.v. ActiStar sẽ cung cấp năng lượng cho các công trình thể thao của bạn với sự đồng nhất và có thể nâng cao sự an toàn của các giao lộ bằng cách tối đa hóa hiệu quả. Thiết kế tối ưu để nâng cấp 1:1 ở kích thước nhỏ gọn với trọng lượng thấp hơn, nhiều lựa chọn quang học, chất lượng sản xuất cao. Loại đèn này có thể cung cấp đủ ánh sáng với hiệu suất cao hơn và kết hợp nguồn sáng LED tốt nhất trong phân khúc, hệ thống quang học mô-đun, tản nhiệt và bộ điều khiển vào vỏ một mảnh đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Tản nhiệt được thiết kế nghiêm ngặt kết hợp tính thẩm mỹ và chức năng để đảm bảo độ tin cậy tuyệt vời. Hiệu suất chiếu sáng vượt trội và tuổi thọ dài hơn để kích hoạt tiềm năng vô hạn của bạn, ActiStar.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chỉ số hoàn màu (CRI)	
Bao gồm bộ điều khiển	Không		≥90
Thế dịch vụ	Có	Màu sắc nguồn sáng	957 ánh sáng trắng mát
Công nghệ chiếu sáng	LED	Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,4 m ²
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật	Vận hành và điện	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điện áp đầu vào	120 DC V
Quang thông	86.600 lm	Tần số lưới điện	- Hz
Nhiệt độ màu (CCT)	5700 K	Công suất	820 W
Hiệu suất phát quang định mức	105,6 lm/W	Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
		Kết nối	Bộ đấu nối 5 cực

Cáp	Cáp 1,5 m với đầu nối ấn 5 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Hộp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Chiều dài tổng thể	740 mm
Chiều rộng tổng thể	657 mm
Chiều cao tổng thể	89 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	89 x 657 x 740 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	24,900 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	-
----------------------	---

Đấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	0.3287, 0.3425
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BVP632 LED866/957 820W S6
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP632 LED866/957 820W S6
Mã sản phẩm đầy đủ	692234198265100
Mã đơn hàng	911401616508
Số vật liệu (12NC)	911401616508
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6922341982651
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6922341982651

Bản vẽ kích thước

