



GreenPerform Elite Highbay G2

BY778P LED150/NW PSU WB

GreenPerform Elite Highbay G2, 78 W, 15000 lm, 4000 K, 90°

GreenPerform Elite Highbay G2 es la última innovación en nuestra exitosa gama de luminarias Highbay para techos altos y aplicaciones industriales. GreenPerform Elite Highbay G2 mejora la carcasa única sin aletas y el diseño de óptica plana de las versiones anteriores de la luminaria. Su estética limpia y atractiva funciona perfectamente en aplicaciones industriales, así como en aplicaciones de techos altos en aeropuertos, vestíbulos y otras áreas interiores. Esta versátil luminaria ofrece una gran cantidad de características prácticas, que incluyen una gran calidad de luz, un ahorro de energía excepcional, una larga vida útil a un precio asequible y una amplia variedad de ópticas y paquetes de lúmenes. GreenPerform Elite Highbay G2 también ofrece opciones de conectividad avanzada con sistemas basados en Internet de las cosas y aplicaciones de software, incluyendo Interact Pro. Si estás buscando una solución robusta, confiable, que se ajuste y se olvide con ventajas de conectividad, GreenPerform Elite Highbay G2 es la opción inteligente.

Datos del producto

Información general		Información técnica sobre la luz	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Flujo luminoso	15.000 lm
Equipo	EBR [Regulación electrónica]	Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Controlador incluido	Sí	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	192 lm/W
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Índice de producción de color (IRC)	80
Etiqueta de Servicio	Sí	Cantidad de fuentes de luz	1
Nivel	Especificación	Ángulo de haz de la fuente de luz	90 °
Periodo de garantía	5 años	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
		Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 90°

GreenPerform Elite Highbay G2

Ampliación del haz de luz de la luminaria	90°
Clasificación de brillo unificada CEN	25
Área proyectada efectiva	0,1 m ²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	200 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	75 A
Tiempo de irrupción	0,108 ms
Consumo de energía	78 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	16
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	-
Interfaz de control	-
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Montaje del poste
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Altura total	95 mm
Diámetro total	350 mm
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	2,600 kg

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	4,9 m
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	35 °C
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Ultravioleta

Radiación de UV-C	0 W
Radiación de UV-C definida a 0.2 m	0 mW/m ²


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Cromaticidad inicial	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BY778P LED150/NW PSU WB
Nombre del producto completo	BY778P LED150/NW PSU WB
Código del pedido	911401621009
N.º de material (12NC)	911401621009
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



GreenPerform Elite Highbay G2

