



GreenPerform Elite Highbay G2, 184 W, 35000 lm, 6500 K, 55°

GreenPerform Elite Highbay G2 est la dernière innovation de notre gamme à succès de luminaires highbay pour les applications de hauts plafonds et industrielles. GreenPerform Elite Highbay G2 améliore le boîtier sans ailette et la conception optique plate des versions précédentes du luminaire. Son esthétique épurée et attrayante convient parfaitement aux applications industrielles ainsi qu'aux applications à haut plafond dans les aéroports, les halls d'entrée et autres espaces intérieurs. Ce luminaire polyvalent offre une multitude de fonctionnalités pratiques, notamment une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie exceptionnelles, une longue durée de vie à un prix abordable et une grande variété d'optiques et de flux lumineux. GreenPerform Elite Highbay G2 offre également des options de connectivité avancée avec des systèmes et des applications logicielles basés sur l'IoT, notamment Interact Pro. Si vous recherchez une solution robuste, fiable, facile à installer et à oublier avec des avantages en matière de connectivité, GreenPerform Elite Highbay G2 est le choix intelligent.

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	EBR [Régulation électronique]
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Service Tag	Oui
Échelle de valeur	Caractéristiques
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	35 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	190 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	55 degré(s)
Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 55°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	55°
Taux d'éblouissement unifié	22
Surface projetée effective	0,18 m²

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	200 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	107 A
Temps d'appel	0,144 ms
Consommation électrique	184 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 0,3 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Alliage d'aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Dispositif de montage	Montage sur mât
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Hauteur totale	109 mm
Diamètre total	480 mm
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	4,300 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	35 °C
Plage de température ambiante	-40 à +50 °C

UV

Rayonnement UV-C	0 W
Irradiance UV-C définie à 0,2 m	0 mW/m²


Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application

Maintien du flux lumineux	100000hrs
---------------------------	-----------

Schéma dimensionnel



Données du produit

Nom du produit de la commande	BY778P LED350/CW PSU NB
Nom de produit complet	BY778P LED350/CW PSU NB
Code de commande	911401622909
Code 12NC	911401622909
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	GreenPerform-Elite-Highbay-G2-BY778P-INI.pdf	Téléchargements