

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

BY778P LED350/CW PSD WB

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈, 196 W, 35000 lm, 6500 K, 數位可定址照明介面 (DALI), 90°

GreenPerform Elite Highbay G2 是我們最新推出的高天井燈具系列，功能齊全，適用於挑高天花板與工業應用。GreenPerform Elite Highbay G2 改良了早期版本燈具的獨特無翼外罩和平面光學設計。其乾淨、吸引人的美感非常適合工業應用以及機場、大廳和其他室內區域的高天花板應用。這款多功能燈具備多種實用功能，包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠，還有各式光學裝置與流明封裝組合。GreenPerform Elite Highbay G2 還提供與基於物聯網的系統和軟體應用程式 (包括 Interact Pro) 的高級連接選項。如果您正在尋找具有連接優勢的強大、可靠、一勞永逸的解決方案，GreenPerform Elite Highbay G2 是明智的選擇。

产品数据

一般資訊		演色性指數 (CRI)	
裝置部件數量	2 個單位	演色性指數 (CRI)	80
部件	EBD [電子調節數位可定址照明介面 (DALI)]	光源數	1
內附驅動器	是	光源光束角度	90°
照明 source 引擎類型	LED	光源色彩	865 冷日天色
客戶服務標籤	是	光學裝置類型	光束角度 90°
價值階梯	規格	燈具光束幅度	90°
保固期	5 年	統一眩光指數 CEN	25
		有效投射面積	0.18 m ²
照明技術		運轉與電力	
光通量	35,000 lm	輸入電壓	220 至 240 V
相關色溫 (標稱)	6500 K	線路頻率	50 to 60 Hz
光效 (額定) (標準)	179 lm/W	湧入電流	106 A

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

浪湧時間	0.3 ms
耗電量	196 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	4
適合隨機切換	是
保護等級 IEC	安全等級 I

控制與調光

可調光	數位可定址照明介面 (DALI)
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
最高調光等級	20%

機械與外罩

外觀材質	鋁合金
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
安裝裝置	桿式安裝
光學罩表面處理	透明
整體高度	109 mm
整體直徑	480 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
淨重 (個)	6.400 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
光生物學風險	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
符合歐盟 RoHS 標準	是
執行效能周圍溫度 Tq	35 °C
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

UV

UV-C 輻射量	0 W
UV-C 光強度 (距 0.2 公尺處)	0 mW/m ²


初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	-10% / +10%
點火色度	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BY778P LED350/CW PSD WB
完整產品名稱	BY778P LED350/CW PSD WB
訂單代碼	911401628409
材質 Nr. (12NC)	911401628409
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图



GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

