

# PHILIPS

## Lighting



# FlowBase G2

## BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 16200 lm, 120 W, 740 nötr beyaz, Analog, Güvenlik sınıfı I

Güvenliği ve iyi seviyede görüş mesafesini sağlayan bir aydınlatma tasarımı, her tünel projesinin temel unsurudur. Philips FlowBase G2 tüm tünel uygulamalarına kusursuz aydınlatma çözümü sağlamak üzere kompakt tasarımı, güvenilirliği ve uygun fiyatı tam bir pakette sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	16.200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	120 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Analog
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	675 mm
Genel genişlik	123 mm
Genel yükseklik	91 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	91 x 123 x 675 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik

## FlowBase G2

Net Ağırlık (Parça Başı)	2.600 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +55 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2

Tam ürün adı	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2
Tam ürün kodu	872016974917799
Sipariş kodu	74917799
Malzeme No. (12NC)	911401630707
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169749177
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	8720169749177

## Boyutlu çizim

