



## GreenPerform Elite Highbay G2, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, 55°

GreenPerform Elite Highbay G2 est la dernière innovation de notre gamme à succès de luminaires highbay pour les applications de hauts plafonds et industrielles. GreenPerform Elite Highbay G2 améliore le boîtier sans ailette et la conception optique plate des versions précédentes du luminaire. Son esthétique épurée et attrayante convient parfaitement aux applications industrielles ainsi qu'aux applications à haut plafond dans les aéroports, les halls d'entrée et autres espaces intérieurs. Ce luminaire polyvalent offre une multitude de fonctionnalités pratiques, notamment une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie exceptionnelles, une longue durée de vie à un prix abordable et une grande variété d'optiques et de flux lumineux. GreenPerform Elite Highbay G2 offre également des options de connectivité avancée avec des systèmes et des applications logicielles basés sur l'IoT, notamment Interact Pro. Si vous recherchez une solution robuste, fiable, facile à installer et à oublier avec des avantages en matière de connectivité, GreenPerform Elite Highbay G2 est le choix intelligent.

Informations générales

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre d'appareillages                | 2 unités                      |
| Appareillage                          | EBR [Régulation électronique] |
| Ballast/pilote inclus                 | Oui                           |
| Type de moteur de la source lumineuse | LED                           |
| Service Tag                           | Oui                           |
| Échelle de valeur                     | Caractéristiques              |
| Garantie                              | 5 ans                         |

Données techniques de l'éclairage

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 35 000 lm                         |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 4000 K                            |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)               | 179 lm/W                          |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | 80                                |
| Nombre de sources lumineuses                         | 1                                 |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 55 degré(s)                       |
| Température de couleur                               | 840 blanc neutre                  |
| Type d'optique                                       | Angle d'ouverture de faisceau 55° |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 55°                               |
| Taux d'éblouissement unifié                          | 22                                |
| Surface projetée effective                           | 0,18 m²                           |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V            |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz            |
| Courant d'appel                                   | 11,2 A                 |
| Temps d'appel                                     | 0,135 ms               |
| Consommation électrique                           | 196 W                  |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.95                   |
| Connexion                                         | Fils/câbles volants    |
| Câble                                             | Câble 0,3 m sans prise |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 15                     |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Oui                    |
| Classe de protection IEC                          | Classe électrique I    |

Commandes et gradation

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Variateur sans fil      |
| Interface de commande              | Atténuation par capteur |
| Niveau de gradation maximal        | 20%                     |

Mécanique et boîtier

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux du boîtier                      | Alliage d'aluminium                                                                    |
| Matériaux du réflecteur                   | -                                                                                      |
| Matériaux optiques                        | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate                                                                          |
| Couleur du boîtier                        | Gris                                                                                   |
| Dispositif de montage                     | Montage sur mât                                                                        |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent                                                                            |
| Hauteur totale                            | 151 mm                                                                                 |
| Diamètre total                            | 480 mm                                                                                 |
| Code d'indice de protection               | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Code de protection contre les chocs méca. | IK05 [0,7 J]                                                                           |
| Type de cache optique/de lentille         | Polycarbonate                                                                          |
| Poids net (pièce)                         | 6,600 kg                                                                               |

Approbation et application

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 30 s                 |
| Essai au fil incandescent           | -                                              |
| Marquage CE                         | Oui                                            |
| Marquage ENEC                       | -                                              |
| Risque photobiologique              | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conforme à la directive RoHS UE     | Oui                                            |
| Performance température ambiante Tq | 35 °C                                          |
| Plage de température ambiante       | -30 à +45 °C                                   |

UV

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rayonnement UV-C                | 0 W     |
| Irradiance UV-C définie à 0,2 m | 0 mW/m² |


Performances initiales (conformité à la norme IEC)

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | -10% / +10%              |
| Chromaticité initiale                | (0.3818,0.3797) SDCM < 5 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%                   |

Données du produit

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nom du produit de la commande | BY778X LED350/NW SIA NB |
| Nom de produit complet        | BY778X LED350/NW SIA NB |
| Code de commande              | 911401633909            |
| Code 12NC                     | 911401633909            |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                       |
| Conditionnement par carton    | 1                       |

Schéma dimensionnel



Documents connexes

| Documents et certificats  | Nom du document                              | Téléchargements                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions | GreenPerform-Elite-Highbay-G2-BY778X-INI.pdf | <a href="#">Téléchargements</a>  |

