



Tango Pro

BVP565 LED800/740 470W EP AMB

Tango Pro, 80000 lm, 470 W, 740 nötr beyaz, sürücüyeye bağılı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Philips Tango Pro LED projektör, Philips Tango LED projektörün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silüeti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Philips Tango Pro LED projektör, daha parlak ve daha güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojisiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.

Güvenlik ve uyarılar

- Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muaftır)
- Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir
- Hareketli nesnelere üzerine kurulum için uygun değildir

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	80.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	169 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

Tango Pro

Etikli projeksiyon alanı	0,31 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	156 A
Ani akım süresi	0,238 ms
Güç Tüketimi	470 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	2
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	1-10 V
Kontrol arayüzü	sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...)

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum dökme kalıp ADC1 - alaşım derecesi (EN AC-47100)
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL7040
Toplam uzunluk	515 mm
Genel genişlik	719 mm
Genel yükseklik	77 mm
Toplam çap	809 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	77 x 719 x 515 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	14,140 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.382 0.380) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP565 LED800/740 470W EP AMB
Tam ürün adı	BVP565 LED800/740 470W EP AMB
Tam ürün kodu	692234199404300
Sipariş kodu	99404300
Malzeme No. (12NC)	911401644209
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6922341994043
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	6922341994043

Boyutlu çizim



Tango Pro

