



# Tango G4 LED Flood

## BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM

Tango G4 LED Flood, 27400 lm, 200 W, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.<sup>a</sup> generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

### Advertencias y seguridad

- presta atención a las instrucciones de montaje

### Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Controlador incluido	Sí	Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Etiqueta de Servicio	Sí	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	137 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de producción de color (IRC)	>70
Nivel	Rendimiento	Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Información técnica sobre la luz		Voltaje de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	27,400 lm	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

## Tango G4 LED Flood

Consumo de energía	200 W
Factor de potencia (fracción)	0,9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1,5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	10
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

### Controles y atenuación

Regulable	No
Interfaz de control	-

### Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	347 mm
Ancho total	414 mm
Altura total	77 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	77 x 414 x 347 mm
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

Peso neto (pieza)	6.190 kg
-------------------	----------

### Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM
Nombre del producto completo	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM
Full EOC	871951454042200
Código del pedido	911401690806
N.º de material (12NC)	911401690806
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514540422
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514540422

