

BN058C LED3/NW L300 GM

911401709622



Réglable Essential Smartbright T5, 3.4 W, 300 lm, 4000 K

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglable BN058 est disponible en 3 températures de couleurs, 4 tailles et 4 flux lumineux différents.

Informations générales

Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Valeur

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	300 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Température de couleur	740 blanc neutre

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	3,4 W
Facteur de puissance (fraction)	0.45
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate

Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	325 mm
Largeur totale	21 mm
Hauteur totale	32,3 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	32 x 21 x 325 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	0,050 kg

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN058C LED3/NW L300 GM
Nom de produit complet	BN058C LED3/NW L300 GM
Full EOC	871016331404499
Code de commande	911401709622
Code 12NC	911401709622
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163314044
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	8710163314280

Approbation et application

Marquage CE	Non
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	BN058C-INI.pdf	Téléchargements 