



# UniPoint

## BGP312 5LED 3000K MB

UniPoint, 595 lm, 10 W, 830 meleg fehér, Közepes sugárzási szög, 25°, 25°, III. biztonsági osztály, Imbuszcavaros rögzítés

UniPoint termékünket úgy alakítottuk ki, hogy általános és kiemelővilágítást is nyújtson, miközben az eszköz háza rejtve van, így csak a fény látszik. E kialakítás révén a környezet megváltoztatható finom vagy drámai kontrasztos effektusok hozzáadásával. Olyan exkluzív jellemzőket is tartalmaz, mint az energiatakarékosság, a színminőség és a miniatürizáció. Garantáljuk a rendkívüli megbízhatóságot, valamint a magas szintű ellenállást a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és a vandalizmussal szemben

### Termék adatok

Általános információ		Kültéri optika típusa	
Cserélhető fényforrás	Nem	Közepes sugárzási szög, 25°	
Előtét mellékelve	Nem	Működtetés és elektronika	
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED	Bemeneti feszültség	24 DC V
Lighting Technology	LED	Hálózati frekvencia	45 to 66 Hz
Értéklétra	Teljesítmény	Induló áramlökés	1 A
Jótállási idő	3 év	Indulási idő	10 ms
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	10 W
Fényáram	595 lm	Teljesítménytényező (tört)	0.97
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K	Csatlakoztatás	Tápkábelek
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	59 lm/W	Kábel	Kábel, 2 pólusú, csatlakozódugó nélkül
Színvisszaadási index (CRI)	>75	IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály
A fényforrás színe	830 meleg fehér	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Lámpatest fényeloszlása	25°	Szabályozható	Nem
		Előtét/tápegység/transzformátor	Elektronikus transzformátor

Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Üveg
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	Imbuszcavaras rögzítés
Optikai búra/lencse formája	Kúpos
Optikai búra/lencse bevonata	Texturált
Teljes hossz	123,5 mm
Teljes magasság	95 mm
Teljes átmérő	90 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Normál dőlésszögű oszlopfaj	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Optikai búra típusa	Üveg burra
Nettó tömeg (darab)	0,777 kg

**Tanúsítvány és alkalmazási területek**

CE jelölés	Nem
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C

**Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)**

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

**Termékadatok**

A termék megrendelési neve	BGP312 5LED 3000K MB
Teljes terméknév	BGP312 5LED 3000K MB
Full EOC	911401710862
Rendelési kód	01710862
Cikkszám (12NC)	911401710862
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	9

**Méretezett rajza**