



# UniPoint

## BGP312 5LED 3000K MB

UniPoint, 595 lm, 10 W, Alb cald 830, Fascicul luminos cu unghi mediu de 25°, 25°, Clasa de siguranță III, Fixare cu șurub Allen

UniPoint este conceput pentru a produce atât iluminat general, cât și iluminat de accent, ascunzând, în același timp, aparatul de iluminat, astfel încât doar lumina să fie vizibilă. Acest design poate fi folosit pentru a modifica ambianța, adăugând efecte de contrast subtile sau dramatice. De asemenea, include caracteristici exclusive precum eficiență energetică, calitate cromatică și miniaturizare. Garantăm fiabilitate extremă și un nivel înalt de rezistență la condiții meteo nefavorabile și la vandalism.

### Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Nu
Tip motor sursă de lumină	LED
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță
Perioadă de garanție	3 ani
Date tehnice lumină	
Flux luminos	595 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>75
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	25°

Tip optic exterior	Fascicul luminos cu unghi mediu de 25°
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	24 c.c. V
Frecvență la linie	45 to 66 Hz
Curent de pornire	1 A
Timp pornire	10 ms
Consum de curent	10 W
Factor de putere (fracție)	0.97
Conexiune	Cablu/fire fara conector
Cablu	Cablu fără conector cu 2 pini
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță III
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Balast/unitate de alimentare/transformator	Transformator electronic
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
<b>Sistem mecanic și carcasă</b>	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Sticlă
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Culoare carcasă	Gri închis
Dispozitiv de montare	Fixare cu șurub Allen
Capac optic/formă lentilă	Conic
Finisaj capac optic/finisaj	Texturat
Lungime totală	123,5 mm
Înălțime totală	95 mm
Diametru total	90 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din sticlă

Greutate netă (bucată)	0,777 kg
<b>Aprobare și aplicație</b>	
Marcaj CE	Nu
În conformitate cu RoHS	Da
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C

### Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

### Date despre produs

Nume comandă produs	BGP312 5LED 3000K MB
Numele complet al produsului	BGP312 5LED 3000K MB
Full EOC	911401710862
Cod de comandă	01710862
Număr material (12NC)	911401710862
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	9

## Cote

