



UniSpot

BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB

UniSpot, 2230 lm, 30 W, 830 blanc chaud, Classe de sécurité III

Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui équilibre beauté et fonctionnalité. La gamme est composée d'une géométrie cylindrique, scindée en deux sections par une ligne. La partie avant intègre le module d'éclairage, tandis que la partie arrière intègre la dissipation thermique et une structure articulée et réglable pour des installations polyvalentes, simplifiant la mise en oeuvre et l'expérience utilisateur. Grâce à sa simplicité, UniSpot s'intègre discrètement aux espaces urbains.

Données du produit

Informations générales	
Driver inclus	Non

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2.230 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	74 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	830 blanc chaud

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	24 V
Fréquence linéaire	- Hz
Consommation électrique	30 W
Facteur de puissance (fraction)	-
Connexion	2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Câble	2 câbles 0,3 m avec connecteur 2 pôles

Classe de protection CEI	Classe de sécurité III
--------------------------	------------------------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Alliage d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Couleur du corps	Gris foncé
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Poids net (pièce)	1,800 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB
Nom de produit complet	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB

Code EOC	872110370270899
Code de commande	8721103702708
Code 12NC	911401734404
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103702708
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC - Boîte	8721103702708

Schéma dimensionnel

