



UniEdge

BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

UniEdge – 142 lm – 10 W – –

UniEdge est un éclairage architectural à LED des contours, compact, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage décoratif sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique font d'UniEdge un éclairage idéal pour illuminer le cadre intérieur des fenêtres et des portes, les façades de bâtiment, les lieux d'intérêt touristiques et les monuments. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Lentille diffuse unique dotée de l'option de commande DMX disponible pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Température de couleur	Blanc neutre	Tension d'entrée	24 V
Driver inclus	Non	Fréquence d'entrée	- Hz
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Courant d'appel	60 A
Interface de commande	Dynamix DMX	Facteur de puissance (min.)	-
Connexion	2 connecteurs à poussoir 5 pôles	Facteur de puissance (nom.)	-
Câble	2 câbles de 0,3 m avec connecteur 5 pôles	Gestion et gradation	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III	avec gradation	Oui
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Non	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
		Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle

Zone projetée effective	0.014 m²
Couleur	Gris foncé
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	142 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	14.2 lm/W
Température de couleur proximale initiale	-
Indice de rendu des couleurs (initial)	80
Chromaticité initiale	4 SDCM
Puissance initiale absorbée	10 W

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951492355399
Nom du produit de la commande	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3
Code barre produit	8719514923553
Code de commande	92355399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	24
SAP - Matériaux	911401737333
Net Weight (Piece)	0.799 kg



Schéma dimensionnel



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

