



UniFlood M G2

BVP353 12LED 27K 220V L15 10

UniFlood M G2, 1760 lm, 24 W, 827 branco quente, Classe de segurança I

O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Driver incluído	Sim	Cor da fonte de luz	827 branco quente
Tecnologia de iluminação	LED	Área projetada eficaz	0,0256 m ²
Escala de valor	Performance	Tensão de entrada	220 a 240 V
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 to 60 Hz
Fluxo Luminoso	1.760 lm	Consumo de Energia	24 W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Fator de potência (Fração)	0.8
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	73 lm/W	Ligação	Fios/cabos flexíveis
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80	Cabo	Cabo sem ficha, 3 polos

UniFlood M G2

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Interface de controlo	-
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio extrudido
Material do difusor ótico	Acrílico
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento global	155 mm
Largura total	140 mm
Altura total	149 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	149 x 140 x 155 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	1,875 kg
Aprovação e aplicação	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP353 12LED 27K 220V L15 10
Nome do produto completo	BVP353 12LED 27K 220V L15 10
Código do produto completo	871951492463599
Código de encomenda	92463599
N.º material (12NC)	911401745423
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514924635
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8719514924635

Desenho dimensional

