



UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX

UniFlood M G2, 1225 lm, 24 W, RGBW, Dynamisch, DMX/RDM, Schutzklasse I

Philips UniFlood M gen2 ist ein kosteneffizientes, für Außenanwendungen geeignetes LED-Flutlicht, das für Anwendungen zur Beleuchtung von Fassaden, Landschaften und Außenbereichen entwickelt wurde. Das robuste, modulare, rechteckige Design verfügt über eine hocheffiziente Optik und ist damit ideal für die Beleuchtung von mehrstöckigen Fassaden und Brücken bis hin zu Wahrzeichen und Denkmälern. Dieser LED-Fluter ist in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbarem Weiß erhältlich. Er wird mit sechs verschiedenen Streulinse geliefert, die von schmalem Spot bis zu breitem Flutlicht reichen, und verfügt über eine DMX512/RDM-Steuerungsoption. Ein wirklich modularer Scheinwerfer, der Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erkunden.

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Beleuchtungstechnologie	LED
Portfolio	Better
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	1.225 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Nennlichtausbeute (Nom)	51 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Farbe der Lichtquelle	RGBW
Effektive Projektionsfläche	0,0256 m²
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	24 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Elektrischer Anschluss	Freie Anschlussleitung und 2 Schnellsteckverbinder, 4-polig

UniFlood M G2

Kabel	Kabel mit 0,5 m ohne 3-poligen Stecker und 2 Kabel à 0,5 m mit 4-poligem Stecker
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Steuerungsschnittstelle	Dynamisch, DMX/RDM
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Material optische Abdeckung	Acrylat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gesamte Länge	155 mm
Gesamte Breite	140 mm
Gesamte Höhe	149 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	149 x 140 x 155 mm
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [1 J]
Typ optische Abdeckung	Klarglas
Nettogewicht (Stück)	1,875 kg

Genehmigung und Anwendung	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Gesamtbezeichnung des Produkts	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Gesamt-Produktcode	871951492471099
Bestellcode	92471099
Material-Nr. (12NC)	911401745503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514924710
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8719514924710

Abmessungsskizzen

