



UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX

UniFlood M G2, 1225 lm, 24 W, RGBW, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	RGBW	
Lamptype	LED	Windbelastbaar oppervlak	
Waardeschaal	Beter	0,0256 m²	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	1.225 lm	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	51 lm/W	Energieverbruik	24 W
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Arbeidsfactor	0.8
		Aansluiting	Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig

UniFlood M G2

Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Lichtregeling	Dynamische DMX/RDM
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	155 mm
Totale breedte	140 mm
Totale hoogte	149 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	149 x 140 x 155 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	1,875 kg

Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Volledige productnaam	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Full EOC	871951492471099
Bestelcode	8719514924710
Materiaalnr. (12NC)	911401745503
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514924710
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8719514924710

Maatschets

