



UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX

UniFlood M G2, 1225 lm, 24 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Classe de segurança I

O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Driver incluído	Sim	Cor da fonte de luz	RGBW
Tecnologia de iluminação	LED	Área projetada eficaz	0,0256 m ²
Escala de valor	Performance	Tensão de entrada	220 a 240 V
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 to 60 Hz
Fluxo Luminoso	1.225 lm	Consumo de Energia	24 W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-	Fator de potência (Fração)	0.8
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	51 lm/W	Ligação	Fios/cabos flexíveis e 2 conectores de encaixe de 4 polos
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80		

UniFlood M G2

Cabo	Cabo de 0,5 m sem ficha de 3 polos e 2 cabos de 0,5 m com conector de 4 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Interface de controlo	Dynamic DMX/RDM
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio extrudido
Material do difusor ótico	Acrílico
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento global	155 mm
Largura total	140 mm
Altura total	149 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	149 x 140 x 155 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	1,875 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Nome do produto completo	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
Código do produto completo	871951492471099
Código de encomenda	92471099
N.º material (12NC)	911401745503
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514924710
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8719514924710

Desenho dimensional

