



# UniFlood M G2

## BVP353 12LED 30K 220V L15 45

UniFlood M G2, 1925 lm, 24 W, 830 warmwit, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

### Product gegevens

Algemene informatie		Windbelastbaar oppervlak	0,0256 m <sup>2</sup>
Driver/VSA inbegrepen	Ja	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
<b>Gegevens lichttechniek</b>		Energieverbruik	24 W
Lichtstroom	1.925 lm	Arbeidsfactor	0.8
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W	Kabel	Kabel zonder stekker, 3-polig
Kleurweergave-index (CRI)	>80	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Kleur lichtbron	830 warmwit		

## UniFlood M G2

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	155 mm
Totale breedte	140 mm
Totale hoogte	149 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	149 x 140 x 155 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	1,875 kg

### Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
-------------------------	--

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	4 SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BVP353 12LED 30K 220V L15 45
Volledige productnaam	BVP353 12LED 30K 220V L15 45
Full EOC	871951492491899
Bestelcode	8719514924918
Materiaalnr. (12NC)	911401745703
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514924918
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8719514924918

## Maatschets

