



UniFlood M G2

BVP353 18LED 27K 220V L21 30

UniFlood M G2, 3090 lm, 40 W, 827 warmwit, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	3.090 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	827 warmwit

Windbelastbaar oppervlak	0,034 m ²
--------------------------	----------------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	40 W
Arbeidsfactor	0.85
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	Kabel zonder stekker, 3-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

UniFlood M G2

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	210 mm
Totale breedte	140 mm
Totale hoogte	149 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	149 x 140 x 210 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	2,600 kg

Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	4 SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BVP353 18LED 27K 220V L21 30
Volledige productnaam	BVP353 18LED 27K 220V L21 30
Full EOC	87195149255399
Bestelcode	8719514925533
Materiaalnr. (12NC)	911401746323
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514925533
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8719514925533

Maatschets

