



UniFlood M G2

BVP353 18LED 30K 220V L21 30

UniFlood M G2, 3225 lm, 40 W, 830 blanc chaud, Classe électrique I

UniFlood M G2 est un projecteur LED architectural économique pour l'extérieur, conçu pour les applications d'éclairage par projection sur façade, monuments, paysages en extérieur. Sa conception rectangulaire robuste et modulaire offre des optiques très efficaces, ce qui le rend idéal pour tout éclairer, qu'il s'agisse de façades à plusieurs étages, de ponts, de lieux d'intérêt touristiques ou de monuments. Ce projecteur LED est disponible en Blanc, Couleurs Monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Il est fourni avec six optiques différentes allant du spot intensif au projecteur extensif et dispose d'une option de contrôle DMX512/RDM. Il s'agit d'un projecteur véritablement modulaire qui offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur	
Driver inclus	Oui		830 blanc chaud
Type de lampe	LED	Surface projetée effective	0,034 m ²
Valeur ajoutée	Performance	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Tension d'entrée	220 à 240 V
Flux lumineux	3 225 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Consommation électrique	40 W
Efficacité lumineuse (nominale)	81 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Connexion	Fils/câbles volants
		Câble	Câble sans prise 3 pôles

UniFlood M G2

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium extrudé
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Couleur du corps	Gris foncé
Longueur totale	210 mm
Largeur totale	140 mm
Hauteur totale	149 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	149 x 140 x 210 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Poids net (pièce)	2,600 kg
Approbation et application	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	4 SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVP353 18LED 30K 220V L21 30
Nom de produit complet	BVP353 18LED 30K 220V L21 30
Code EOC	871951492554099
Code de commande	92554099
Code 12NC	911401746333
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514925540
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514925540

Schéma dimensionnel

