



# UniFlood M G2

## BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX

UniFlood M G2, 2575 lm, 50 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a fecho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

### Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo.

### Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho

  

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	2.575 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	52 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80

Cor da fonte de luz	RGBW
Área projetada efetiva	0,038 m <sup>2</sup>

  

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	50 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos

## UniFlood M G2

<b>Cabo</b>	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
<b>Proteção/Classe IEC</b>	Classe de segurança I
<b>Controles e dimerização</b>	
<b>Regulável</b>	Sim
<b>Interface de controle</b>	DMX/RDM dinâmico
<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
<b>Material do compartimento</b>	Alumínio extrudado
<b>Tipo de acessório de lente/difusor ótico</b>	Acrilato
<b>Cor do compartimento</b>	Cinza escuro
<b>Comprimento geral</b>	238 mm
<b>Largura total</b>	140 mm
<b>Altura geral</b>	149 mm
<b>Dimensões (altura x largura x profundidade)</b>	149 x 140 x 238 mm
<b>Código de proteção de entrada</b>	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
<b>Código de proteção mecânica contra impactos</b>	IK06 [1 J]
<b>Tipo de acessório de difusor ótico</b>	Vidro claro
<b>Peso líquido (peça)</b>	3,000 kg

### Aprovação e aplicação

<b>Marca de inflamabilidade</b>	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
<b>Marca CE</b>	Sim
<b>Intervalo de temperatura ambiente</b>	-40 a 50 °C

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

<b>Tolerância do fluxo luminoso</b>	+/-10%
<b>Tolerância de consumo de energia</b>	+/-10%

### Dados do produto

<b>Nome de produto da encomenda</b>	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX
<b>Nome do produto completo</b>	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX
<b>Full EOC</b>	87195149260699
<b>Descrição do código local</b>	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX
<b>Código de encomenda</b>	911401746853
<b>Nº do material (12NC)</b>	911401746853
<b>Código local</b>	911401746853
<b>Numerador — Quantidade por embalagem</b>	1
<b>EAN/UPC - produto/caixa</b>	8719514926066
<b>Numerador SAP — Embalagens por exterior</b>	8
<b>EAN/UPC – caixa</b>	8719514926066

## Desenho dimensional

