



UniFlood M G2

BVP353 30LED 40K 220V L30 45

UniFlood M G2, 5520 lm, 60 W, Alb neutru 840, Clasa de siguranță I

Philips UniFlood M gen2 este un proiector LED arhitectural, rentabil, pentru utilizare la exterior, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisagistică și exterior. Designul robust, modular, dreptunghiular prezintă un sistem optic foarte eficient, care îl face ideal pentru iluminarea tuturor elementelor, de la fațade cu mai multe etaje și poduri până la puncte de atracție și monumente. Acest reflector LED este disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Vine cu șase lentile pentru disiparea luminii diferite, de la spot îngust până la iluminat ambiental larg și are opțiunea de comandă DMX512/RDM. Un reflector cu adevărat modular, care oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și designuri fără limite.

Warnings and safety

- Pentru utilizare doar în medii exterioare.

Catalog de date

Informații generale

Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță

Date tehnice lumină

Flux luminos	5.520 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	92 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Zona proiectată efectivă	0,047 m ²

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	60 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Cablu/fire fara conector
Cablu	Cablu fără conector cu 3 pini

UniFlood M G2

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Interfață de comandă	-
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu extrudat
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Culoare carcasă	Gri închis
Lungime totală	293 mm
Lățime totală	140 mm
Înălțime totală	149 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	149 x 140 x 293 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Greutate netă (bucată)	3,650 kg
Aprobare și aplicație	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	4 SDCM
Toleranță consum de energie	+/-10%
Date despre produs	
Nume comandă produs	BVP353 30LED 40K 220V L30 45
Numele complet al produsului	BVP353 30LED 40K 220V L30 45
Full EOC	871951492636399
Cod de comandă	92636399
Număr material (12NC)	911401747153
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514926363
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8719514926363

Cote

