



# UniFlood M G2

## BVP353 36LED 27K 220V L35 10

UniFlood M G2, 5950 lm, 80 W, Branco quente 827, Classe de segurança I

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a fecho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

### Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo.

### Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	5.950 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	74 lm/W

Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco quente 827
Área projetada efetiva	0,056 m <sup>2</sup>

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	80 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos

## UniFlood M G2

Cabo	Cabo sem plugue com três polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

### Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-

### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Acrilato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento geral	348 mm
Largura total	140 mm
Altura geral	149 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	149 x 140 x 348 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	4,500 kg

### Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
--------------------------	--

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C


### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP353 36LED 27K 220V L35 10
Nome do produto completo	BVP353 36LED 27K 220V L35 10
Full EOC	871951492643199
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP35336LED27K220VL3510
Código de encomenda	911401747223
Nº do material (12NC)	911401747223
Código local	911401747223
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514926431
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
EAN/UPC - caixa	8719514926431

## Desenho dimensional



## UniFlood M G2



© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2026, Março 26 - Dados sujeitos a alteração