



# UniFlood M G2

## BVP353 48LED 40K 220V L40 30

UniFlood M G2, 9415 lm, 100 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

### Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Màu sắc nguồn sáng	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Công nghệ chiếu sáng	LED	Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,065 m <sup>2</sup>
Thang giá trị	Hiệu suất	Vận hành và điện	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Quang thông	9.415 lm	Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K	Công suất	100 W
Hiệu suất phát quang định mức	94 lm/W	Hệ số công suất (dạng thập phân/phần số)	0.95
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Kết nối	Dây đi ra
		Cấp	Cấp không có phích cắm 3 cực

## UniFlood M G2

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
<b>Điều khiển và điều chỉnh độ sáng</b>	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-
<b>Cơ khí và vỏ đèn</b>	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu chụp quang học	Acrylic
Màu sắc vỏ thiết bị	Ghi sẫm
Chiều dài tổng thể	403 mm
Chiều rộng tổng thể	140 mm
Chiều cao tổng thể	149 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	149 x 140 x 403 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	5,375 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Đấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BVP353 48LED 40K 220V L40 30
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP353 48LED 40K 220V L40 30
Mã sản phẩm đầy đủ	871951492699899
Mã đơn hàng	911401747783
Số vật liệu (12NC)	911401747783
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514926998
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	8719514926998

### Bản vẽ kích thước

