



UniFlood M G2

BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX

UniFlood M G2, 10250 lm, 120 W, Alb neutru 840, DMX/RDM dinamic, Clasa de siguranță I

Philips UniFlood M gen2 este un proiector LED arhitectural, rentabil, pentru utilizare la exterior, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisagistică și exterior. Designul robust, modular, dreptunghiular prezintă un sistem optic foarte eficient, care îl face ideal pentru iluminarea tuturor elementelor, de la fațade cu mai multe etaje și poduri până la puncte de atracție și monumente. Acest reflector LED este disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Vine cu șase lentile pentru disiparea luminii diferite, de la spot îngust până la iluminat ambiental larg și are opțiunea de comandă DMX512/RDM. Un reflector cu adevărat modular, care oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și designuri fără limite.

Warnings and safety

- Pentru utilizare doar în medii exterioare.

Catalog de date

Informații generale	
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță

Date tehnice lumină	
Flux luminos	10.250 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	85 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Zona proiectată efectivă	0,078 m ²

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	120 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Cablu/fire fara conector si 2 conectori push-in cu 4 pini

UniFlood M G2

Cablu	Cablu de 0,5 m fără conector cu 3 pini și 2 cabluri de 0,5 m cu conector cu 4 pini
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Interfață de comandă	DMX/RDM dinamic
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu extrudat
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Culoare carcasă	Gri închis
Lungime totală	486 mm
Lățime totală	140 mm
Înălțime totală	149 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	149 x 140 x 486 mm
Cod de protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Greutate netă (bucată)	6,200 kg

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	4 SDCM
Toleranță consum de energie	+/-10%

Date despre produs

Nume comandă produs	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX
Numele complet al produsului	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX
Full EOC	871951492720999
Cod de comandă	92720999
Număr material (12NC)	911401747993
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514927209
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8719514927209

Cote

