



UniFlood M G2

BVP353 60LED 40K 220V L50 30

UniFlood M G2, 11580 lm, 120 W, 840 neutrální bílá,
Bezpečnostní třída I

Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlovou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon

Světelně technické	
Světelný tok	11 580 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80

Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Účinná vystavená plocha	0,078 m ²

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	120 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Volné přívody / kabely
Kabel	Kabel bez konektoru, třípólový

UniFlood M G2

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Rozhraní řízení	-
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Protlačovaný hliník
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát
Barva těla	Tmavě šedá
Celková délka	486 mm
Celková šířka	140 mm
Celková výška	149 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	149 x 140 x 486 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číré sklo
Celková hmotnost (kus)	6,200 kg
Certifikace a použití	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy

Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	4 SDCM
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Označení a balení	
Objednávací název produktu	BVP353 60LED 40K 220V L50 30
Celý název výrobku	BVP353 60LED 40K 220V L50 30
Full EOC	871951492735399
Kód objednávky	92735399
Číslo materiálu (12NC)	911401748143
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514927353
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8719514927353

Rozměrové výkresy

