



UniFlood M G2

BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX

UniFlood M G2, 10845 lm, 150 W, Alb cald 827, DMX/RDM dinamic, Clasa de siguranță I

Philips UniFlood M gen2 este un proiector LED arhitectural, rentabil, pentru utilizare la exterior, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisagistică și exterior. Designul robust, modular, dreptunghiular prezintă un sistem optic foarte eficient, care îl face ideal pentru iluminarea tuturor elementelor, de la fațade cu mai multe etaje și poduri până la puncte de atracție și monumente. Acest reflector LED este disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Vine cu șase lentile pentru disiparea luminii diferite, de la spot îngust până la iluminat ambiental larg și are opțiunea de comandă DMX512/RDM. Un reflector cu adevărat modular, care oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și designuri fără limite.

Warnings and safety

- Pentru utilizare doar în medii exterioare.

Catalog de date

Informații generale	
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță

Date tehnice lumină	
Flux luminos	10.845 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Culoare sursă de lumină	Alb cald 827
Zona proiectată efectivă	0,078 m ²

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	60 A
Consum de curent	150 W
Factor de putere (fracție)	0.95
Conexiune	Cablu/fire fara conector si 2 conectori push-in cu 4 pini

UniFlood M G2

Cablu	Cablu de 0,5 m fără conector cu 3 pini și 2 cabluri de 0,5 m cu conector cu 4 pini
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Interfață de comandă	DMX/RDM dinamic
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu extrudat
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Culoare carcasă	Gri închis
Lungime totală	569 mm
Lățime totală	140 mm
Înălțime totală	149 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	149 x 140 x 569 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Greutate netă (bucată)	6,800 kg

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	4 SDCM
Toleranță consum de energie	+/-10%

Date despre produs

Nume comandă produs	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX
Numele complet al produsului	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX
Full EOC	871951492754499
Cod de comandă	92754499
Număr material (12NC)	911401748333
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514927544
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8719514927544

Cote

