



UniFlood M G2

BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX

UniFlood M G2, 13725 lm, 150 W, 840 semleges fehér, Dinamikus DMX/RDM, I. biztonsági osztály

A Philips UniFlood M gen2 olyan költséghatékony, kültéri építészeti LED-es fényvilágítás, amelyet homlokzati, kültéri és kültéri fényvilágításhoz terveztünk. Robusztus, moduláris, téglalap alakú kialakításának és nagy határfokú optikájának köszönhetően ideális bármi megvilágítására, a többszintes homlokzatoktól kezdve a hidakon és a látnivalókon át a műemlékekig. Ez a LED-es fényvilágítás fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható. Hat különböző szórólencsével rendelkezik, a keskeny szpottól a széles fénycsugorig; DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető. Olyan valóban moduláris fényvilágítás, amelynek segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra.

Termék adatok

Általános információ	
Előttét mellékelve	Igen
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
Technikai adatok	
Fényáram	13 725 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	92 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80

A fényforrás színe	840 semleges fehér
Hatékonyan megvilágított terület	0,078 m ²
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	60 A
Teljesítményfelvétel	150 W
Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Tápkábelek/vezetékek és 2 db gyorscsatlakozós aljzat, 4 pólusú

UniFlood M G2

Kábel	0,5 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül és 2 db 0,5 m-es kábel, 4 pólusú, csatlakozóval
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Vezérlőfelület	Dinamikus DMX/RDM
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Akrilát
Ház színe	Sötétszürke
Teljes hossz	569 mm
Teljes szélesség	140 mm
Teljes magasság	149 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	149 x 140 x 569 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Nettó tömeg (darab)	6,800 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	4 SDCM
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX
Teljes terméknév	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX
Full EOC	871951492774299
Rendelési kód	92774299
Cikkszám (12NC)	911401748533
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514927742
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514927742

Méretezett rajza

