



UniFlood M G2

BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX

UniFlood M G2, 17890 lm, 200 W, 840 neutraalwit, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	17.890 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Windbelastbaar oppervlak	0,129 m ²
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	60 A
Energieverbruik	200 W
Arbeidsfactor	0.95
Aansluiting	Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig

UniFlood M G2

Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Lichtregeling	Dynamische DMX/RDM

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	403 mm
Totale breedte	304 mm
Totale hoogte	231 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	231 x 304 x 403 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	11,500 kg

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
-------------------------	------------------------------------------------

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	4 SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX
Volledige productnaam	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX
Full EOC	871951492801500
Bestelcode	8719514928015
Materiaaln. (12NC)	911401748803
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514928015
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514928015

Maatschets

