



UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX

UniFlood M G2, 11520 lm, 200 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a fecho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Driver incluído	Sim		>80
Lighting Technology	LED	Cor da fonte de luz	RGBW
Escala de valor	Desempenho	Área projetada efetiva	0,129 m ²
Dados técnicos de luz		Dados elétricos e de operação	
Fluxo luminoso	11.520 lm	Tensão de entrada	220 a 240 V
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-	Line Frequency	50 to 60 Hz
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	58 lm/W	Corrente de irrupção	60 A
		Consumo de energia	200 W
		Fator de potência (fração)	0.95

UniFlood M G2

Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	DMX/RDM dinâmico
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudado
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Acrilato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento geral	403 mm
Largura total	304 mm
Altura geral	231 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	231 x 304 x 403 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	11,500 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C


Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP354 96LED RGBW 220V L40 45 DMX
Nome do produto completo	BVP354 96LED RGBW 220V L40 45 DMX
Full EOC	871951492822000
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP354 96LEDRGBWNL4045DMX
Código de encomenda	911401749013
Nº do material (12NC)	911401749013
Código local	911401749013
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514928220
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8719514928220

Desenho dimensional



UniFlood M G2

