



# UniFlood M G2

## BVP354 120LED 40K 220V L50 10

UniFlood M G2, 21035 lm, 240 W, 840 bianco neutro, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architeturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

### Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Driver incluso	Si
Lighting Technology	LED
Tier	Performance

#### Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	21.035 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Superficie di proiezione effettiva	0,156 m <sup>2</sup>

#### Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	240 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi



## UniFlood M G2

