



# UniFlood M G2

## BVP355 180LED RGBW 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2, 19730 lm, 360 W, RGBW, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

  

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	19.730 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	55 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Kleur lichtbron	RGBW
Windbelastbaar oppervlak	0,234 m <sup>2</sup>

  

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	60 A
Energieverbruik	360 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig

## UniFlood M G2

Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Ja
Lichtregeling	Dynamische DMX/RDM
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	486 mm
Totale breedte	478 mm
Totale hoogte	231 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	231 x 478 x 486 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	18,750 kg

### Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Volledige productnaam	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX
Full EOC	871951492966100
Bestelcode	8719514929661
Materiaalnr. (12NC)	911401750453
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514929661
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514929661

## Maatschets

