



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Controles y accesorios ZXP399 DMX, 12 a 24 CC V, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, Sí, Negro

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX se utilizan con nuestras luminarios de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M y G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen controlador principal, controlador independiente, subcontroladores, amplificador DMX y dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: computadora industrial que puede controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: apto para aplicaciones medianas con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de puente con conectores macho y hembra IP67 y tapas. Dispositivo de direccionamiento: Dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en todo un tendido in situ en cuestión de minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de bajo consumo que puede amplificar la señal DMX hasta 100 metros.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	
Voltaje de entrada	12 a 24 CC V	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Frecuencia de línea	- Hz	Color del accesorio	Negro
Mecánica y carcasa		Peso neto (pieza)	0,149 kg
Longitud total	136,4 mm		
Ancho total	40 mm		
Altura total	25,2 mm		

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Nombre del producto completo	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Full EOC	871951494692799
Descripción de código local	Amplificador DMX 4 pines
Código del pedido	911401756682

N.º de material (12NC)	911401756682
Código local	911401756682
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514946927
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8719514946927

Plano de dimensiones

