



# Commandes et accessoires ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX amplifïer 24V 5P

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, Oui, Noir

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage d'architecture et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Tension d'entrée	12 à 24 CC V	Longueur totale	136,4 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Largeur totale	40 mm
		Hauteur totale	25,2 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	25 x 40 x 136 mm

## Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Couleur des accessoires	Noir
Poids net (pièce)	0,149 kg
<b>Approbation et application</b>	
Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Nom de produit complet	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499
Code de commande	911401756692
Code 12NC	911401756692
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514946934
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8719514946934

### Schéma dimensionnel

