



UNILinear Flex

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G

UNILinear Flex, 1500 lm, 43 W, 927 putih hangat, Keamanan kelas III

UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegelant bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Driver tercakup	Tidak	Dapat diredupkan	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED	Antarmuka kontrol	-
Tangga penawaran	Kinerja	Output cahaya konstan	Tidak
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	1.500 lm	bahan perumahan	Karet silikon
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Material penutup optik	Karet silikon
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	40 lm/W	Material fiksasi	Baja antikat
Indeks renderasi warna (CRI)	>90		
Warna sumber cahaya	927 putih hangat		
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Tegangan Masuk	24 DC V		
Frekuensi Garis	- Hz		
Konsumsi Daya	43 W		
Faktor Daya (Fraksi)	1.0		
Koneksi	Kabel/kawat penghubung		
Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III		

UNILinear Flex

Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	12 mm
Lebar keseluruhan	5.000 mm
Tinggi keseluruhan	6 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	6 x 5000 x 12 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	Opal
Berat Bersih (Bagian)	0,670 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%, +15%
------------------------	------------

Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
Nama lengkap produk	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
Kode produk lengkap	692382863723100
Kode urutan	911401767702
No. Material (12NC)	911401767702
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828637231
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828637231

Dimensional drawing

