

PHILIPS

Lighting



# UNILinear Flex

BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G

UNILinear Flex, 2000 lm, 43 W, 930 暖白光, 安全等級 III

UNILinear Flex 採用專業設計防水防塵 LED 燈帶，保證達到出色照明效能。產品採用抗紫外線聚氨酯填充，並以灌膠方式密封，確保高品質照明色彩一致性，同時保護產品在室外不受惡劣環境影響。可用於戶外裝飾照明和引導照明，高階 CRI (80) 具良好演色性，可實現絕佳照明效果。

## 产品数据

一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	LED
價值階梯	效能
照明技術	
光通量	2,000 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	40 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	930 暖白光
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	- Hz
耗電量	43 W
功率因數 (比值)	1.0
連線照明	飛線/電線
纜線	0.6 公尺纜線不含插頭

保護等級 IEC	安全等級 III
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	矽橡膠
光學罩材質	矽橡膠
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	白色
整體長度	12 mm
整體寬度	5,000 mm
整體高度	6 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	6 x 5000 x 12 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
光學罩類型	乳白色

## UNILinear Flex

淨重 (個)	0.670 kg
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	-10%,+15%
點火色度	4 SDCM
功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G

完整產品名稱	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
完整產品代碼	692382863724800
訂單代碼	911401767712
材質 Nr. (12NC)	911401767712
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828637248
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	6923828637248

## 二维绘图

