



# UNILinear Flex

## BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G

UNILinear Flex, 3250 lm, 46 W, 927 putih hangat, Keamanan kelas III

UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegel bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.

### Product data

Informasi Umum			
Driver tercakup	Tidak	Konsumsi Daya	46 W
Teknologi Pencahayaan	LED	Faktor Daya (Fraksi)	1.0
Tangga penawaran	Kinerja	Koneksi	Kabel/kawat penghubung
		Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	3.250 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	65 lm/W	Output cahaya konstan	Tidak
Indeks renderasi warna (CRI)	>90		
Warna sumber cahaya	927 putih hangat	Mekanis dan Housing	
		bahan perumahan	Karet silikon
		Material penutup optik	Karet silikon
		Material fiksasi	Baja antikat
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Tegangan Masuk	24 DC V		
Frekuensi Garis	- Hz		

## UNILinear Flex

Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	15 mm
Lebar keseluruhan	5.000 mm
Tinggi keseluruhan	15 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	15 x 5000 x 15 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	Opal
Berat Bersih (Bagian)	1,470 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%, +15%
------------------------	------------

Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
Nama lengkap produk	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
Kode produk lengkap	692382863725500
Kode urutan	911401767722
No. Material (12NC)	911401767722
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828637255
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828637255

## Dimensional drawing

