



UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G

UNILinear Flex, 5500 lm, 56 W, 927 teplá bílá, Bezpečnostní třída III

UNILinear Flex jsou profesionálně zkonstruované pásky LED, které vám nabídnou opravdovou odolnost proti vlhku a prachu, a tím i zaručený světelný výkon. Protože jejich náplň tvoří polyuretan odolný vůči UV záření a jsou zpracovány pomocí těsnícího tmelu využívaného pro účely zavlažování, zajistí vám nejen vysoce kvalitní konzistenci barev osvětlení, ale také produkt chrání proti nepříznivým vnějším podmínkám. Tento produkt lze používat jako venkovní dekorativní nebo orientační osvětlení a protože se vyznačuje vyšším indexem barevného podání (CRI 80), nabídne vám kvalitní podání barev.

Údaje o produktu

| Obecné informace | | Spotřeba energie | |
|---|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Včetně předřadníku | Ne | Spotřeba energie | 56 W |
| Lighting Technology | LED | Účinnost (zlomek) | 1.0 |
| Hodnotový žebříček | Výkon | Připojení | Volné přívody / kabely |
| Světelně technické | | Kabel | Kabel 0,6 m bez konektoru |
| Světelný tok | 5 500 lm | Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída III |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K | Řízení a stmívání | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 82 lm/W | Stmívatelné | Ne |
| Index podání barev (CRI) | >90 | Rozhraní řízení | - |
| Barva světelného zdroje | 927 teplá bílá | Stálý světelný tok | Ne |
| Provozní a elektrické | | Mechanické a materiály | |
| Vstupní napětí | 24 DC V | Materiál těla | Silikonová guma |
| Frekvence sítě | - Hz | Materiál optického krytu / čočky | Silikonová guma |
| | | Fixační materiál | Nerezavějící ocel |

UNILinear Flex

| | |
|--|---|
| Barva těla | Bílá |
| Celková délka | 10,5 mm |
| Celková šířka | 5 000 mm |
| Celková výška | 10 mm |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 10 x 5000 x 11 mm |
| Kód ochrany proti vniknutí | IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK04 [0,5 J standardní plus] |
| Typ optického krytu | Opálové provedení |
| Celková hmotnost (kus) | 0,760 kg |
| Certifikace a použití | |
| Značka CE | Ne |
| Rozsah okolní teploty | -40 až +45 °C |
| Počáteční parametry (podle IEC) | |
| Tolerance světelného toku | -10%,+15% |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Počáteční chromatičnost | 4 SDCM |
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |
| Označení a balení | |
| Objednávací název produktu | BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G |
| Celý název výrobku | BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G |
| Full EOC | 69238286372900 |
| Kód objednávky | 63727900 |
| Číslo materiálu (12NC) | 911401767742 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 6923828637279 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 6923828637279 |

Rozměrové výkresy

