

PHILIPS

Lighting



# UNILinear Flex

## BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G

UNILinear Flex, 6000 lm, 56 W, 940 中性白光, 安全等級 III

UNILinear Flex 採用專業設計防水防塵 LED 燈帶，保證達到出色照明效能。產品採用抗紫外線聚氨酯填充，並以灌膠方式密封，確保高品質照明色彩一致性，同時保護產品在室外不受惡劣環境影響。可用於戶外裝飾照明和引導照明，高階 CRI (80) 具良好演色性，可實現絕佳照明效果。

### 产品数据

一般資訊		保護等級 IEC		安全等級 III	
內附驅動器	無				
照明技術	LED				
價值階梯	效能				
照明技術		控制與調光			
光通量	6,000 lm	可調光	否		
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	-		
光效 (額定) (標準)	82 lm/W	恆光輸出	無		
演色性指數 (CRI)	>90	機械與外罩			
光源色彩	940 中性白光	外殼材質	矽橡膠		
運轉與電力		光學罩材質	矽橡膠		
輸入電壓	24 DC V	固定材料	不鏽鋼		
電網頻率	- Hz	外罩色彩	白色		
耗電量	56 W	整體長度	10.5 mm		
功率因數 (比值)	1.0	整體寬度	5,000 mm		
連線照明	飛線/電線	整體高度	10 mm		
纜線	0.6 公尺纜線不含插頭	尺寸 (高 x 寬 x 深)	10 x 5000 x 11 mm		
		防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]		
		機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]		
		光學罩類型	乳白色		

# UNILinear Flex

淨重 (個)	0.760 kg
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-40 至 +45 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	-10%, +15%
點火色度	4 SDCM
功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G

完整產品名稱	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
完整產品代碼	692382863729300
訂單代碼	911401767762
材質 Nr. (12NC)	911401767762
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828637293
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	6923828637293

## 二维绘图

