



UNILinear Flex

BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G

UNILinear Flex, 4500 lm, 59 W, 935 barwa ciepło-biała, Klasa bezpieczeństwa III

UNILinear Flex jest naprawdę i doskonale wodoodporne i anty-pyłowych pasków LED z profesjonalnego projektu, aby zagwarantować wydajność oświetlenia. Dzięki wypełnieniu anty-UV poliuretanu i przetwarzania przez metody nawadniania kleju uszczelniającego, to nie tylko zapewnić wysoką jakość oświetlenia spójność kolorów, ale także chronić produkty na zewnątrz przed z trudnych warunkach na zewnątrz. To może być stosowany do dekoracji oświetlenia i oświetlenia orientacyjnego na zewnątrz, wyższy CRI (80) zapewnia dobrą wydajność oświetlenia w oddawaniu barw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
W zestawie sterownik	Nie	Zużycie energii	59 W
Lighting Technology	LED	Współczynnik mocy (ułamek)	1.0
Tier	Wydajność	Połączenie	Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne oświetlenia		Przewód	Przewód 0,6 m bez wtyczki
Strumień Świetlny	4 500 lm	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa III
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3500 K	Układy sterowania i ściemnianie	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	64 lm/W	Z możliwością przyciemniania	Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90	Interfejs sterownika	-
Barwa źródła światła	935 barwa ciepło-biała	Stały strumień świetlny	Nie
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	24 prąd stały V	Materiał Korpusu	Guma z kauczuku silikonowego
Częstotliwość linii	- Hz	Materiał klosza/soczewki	Uszczelka silikonowa
		Materiał mocowania	Stal nierdzewna

UNILinear Flex

Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	15 mm
Całkowita szerokość	5 000 mm
Całkowita wysokość	15 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	15 x 5000 x 15 mm
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK04 [0,5 J standardowa plus]
Typ klosza	Opalizowany
Waga netto (szt.)	1,470 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Nie
Zakres temperatury otoczenia	Od -40°C do +45°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-10%,+15%
----------------------------------	-----------

Początkowa chromaticzność	4 SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G
Pełna nazwa produktu	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G
Full EOC	692382863731600
Kod zamówienia	63731600
Materiał Nr (12NC)	911401767782
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	6923828637316
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	6923828637316

Rysunki techniczne

