



UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T

UNILinear Flex, 5750 lm, 56 W, 930 blanco cálido, Clase de seguridad III

UNILinear Flex es una tira LED real y excelentemente impermeable y antipolvo con diseño profesional para garantizar el rendimiento de la iluminación. Gracias al relleno con poliuretano con resistente UV y al procesamiento mediante métodos de irrigación con pegamento sellador, no solo garantiza una alta calidad de la consistencia del color de la iluminación, sino que también protege los productos al aire libre contra ambientes hostiles. Se puede usar para iluminación de decoración e iluminación de orientación al exterior. El CRI (80) ofrece un buen rendimiento de iluminación en la reproducción cromática.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Controlador incluido	No		- Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	56 W
Nivel	Rendimiento	Factor de potencia (fracción)	1.0
Información técnica sobre la luz		Conexión	Cables y guías flotantes
Flujo luminoso	5,750 lm	Cable	Cable de 0,6 m sin enchufe
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	>90	Regulable	No
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido	Interfaz de control	-
Operación y aspectos eléctricos		Salida lumínica constante	No
Voltaje de entrada	24 CC V	Mecánica y carcasa	
		Material de la carcasa	Goma de silicona
		Material de cubierta/lente óptico	Goma de silicona

UNILinear Flex

Material de fijación	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	10.5 mm
Ancho total	5,000 mm
Altura total	10 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	10 x 5000 x 11 mm
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK04 [0,5 J estándar superior]
Tipo de cubierta óptica	Ópalo
Peso neto (pieza)	0.760 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-40 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10%,+15%
-------------------------------	-----------

Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T
Nombre del producto completo	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T
Full EOC	871016336005800
Código del pedido	911401767962
N.º de material (12NC)	911401767962
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8710163360058
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8710163360058

Plano de dimensiones

