



UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 1705 lm, 24 W, 827 blanc chaud, DMX/RDM dynamique, Classe électrique I

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

Données du produit

| Informations générales | | Données techniques de l'éclairage | |
|------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Code couleur | 827 blanc chaud | Flux lumineux | 1 705 lm |
| Driver inclus | Oui | Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K |
| Type de lampe | LED | Efficacité lumineuse (nominale) | 71 lm/W |
| Valeur ajoutée | Performance | Indice de rendu de couleur (IRC) | >80 |
| | | Température de couleur | 827 blanc chaud |

UniFlood C Pro

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|---|
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Consommation électrique | 24 W |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.9 |
| Connexion | Fils volants et 2 connecteurs à poussoir 4 pôles |
| Câble | Câble 0,5 m sans prise 3 pôles et 2 câbles 0,5 m avec connecteur 4 pôles |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |

| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Interface de commande | DMX/RDM dynamique |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| Matériaux du corps | Fonte d'aluminium |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate |
| Couleur du corps | Gris foncé |
| Indice de protection | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK06 [1 J] |
| Type de cache optique/de lentille | Verre transparent |

| | |
|-------------------|----------|
| Poids net (pièce) | 1,800 kg |
|-------------------|----------|

| Approbation et application | |
|---------------------------------|--------------|
| Marquage CE | Oui |
| Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C |

| Performances initiales | |
|--------------------------------------|--------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |

| Données du produit | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE |
| Nom de produit complet | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE |
| Code EOC | 872016950347299 |
| Code de commande | 50347299 |
| Code 12NC | 911401773653 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8720169503472 |
| Conditionnement par carton | 8 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8720169503472 |

Schéma dimensionnel

