



UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 1280 lm, 24 W, 827 teplá bílá, Dynamické DMX/RDM, Bezpečnostní třída I

Philips UniFlood C Pro nabízí jedinečnou robustní eleganci s válcovým tvarem a hladkými liniemi, které krásně propojují přední a zadní kryt. Jedná se o architektonický světlotmet s kompaktním designem, kde každý prvek má svůj účel. Přední část poskytuje výjimečné osvětlení, zatímco zadní část obsahuje všechny elektrické komponenty. Žebra umístěná mezi nimi odvádějí teplo a slouží také jako dekorativní prvek. Philips UniFlood C Pro pro venkovní umístění je nákladově efektivní architektonický LED světlotmet navržený pro fasádní, terénní a venkovní světlotmetové osvětlení. Robustní mechanický design a vysoce účinná optika z něj činí ideální osvětlení vícepatrových venkovních fasád, mostů, pamětihodností a památek. Architektům a designérům poskytuje volnost ve výběru ze široké škály konceptů a návrhů, a to díky řadě barev, různým rozptylným čočkám a volitelnému řídicímu rozhraní DMX512/RDM.

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód barvy	827 teplá bílá
Včetně předřadníku	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon
Světelné technické	
Světelný tok	1 280 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	53 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Barva světelného zdroje	827 teplá bílá
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	24 W
Účinnost (zlomek)	0.9

UniFlood C Pro

Připojení	Volné vodiče/dráty a 2 zasunovací konektory, čtyřpólové
Kabel	Kabel 0,5 m bez konektoru, třípólový a 2 kabely 0,5 m s konektorem, čtyřpólové
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Rozhraní řízení	Dynamické DMX/RDM
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číré sklo
Celková hmotnost (kus)	1,800 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Označení a balení

Objednávací název produktu	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
Celý název výrobku	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
Full EOC	872016950349699
Kód objednávky	50349699
Číslo materiálu (12NC)	911401773673
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169503496
Číslování SAP – balení v krabici	8
Pouzdro – EAN/UPC	8720169503496

Rozměrové výkresy

