



UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 1280 lm, 24 W, 827 blanc chaud, DMX/RDM dynamique, Classe électrique I

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 blanc chaud	Flux lumineux	1 280 lm
Driver inclus	Oui	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	53 lm/W
Valeur ajoutée	Performance	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
		Température de couleur	827 blanc chaud

UniFlood C Pro

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	24 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils volants et 2 connecteurs à poussoir 4 pôles
Câble	Câble 0,5 m sans prise 3 pôles et 2 câbles 0,5 m avec connecteur 4 pôles
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Interface de commande	DMX/RDM dynamique

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du corps	Gris foncé
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent

Poids net (pièce)	1,800 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
Nom de produit complet	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
Code EOC	872016950349699
Code de commande	50349699
Code 12NC	911401773673
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169503496
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169503496

Schéma dimensionnel

